



Tento dokument je vlastnictvím společnosti GACC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele a autora není dovoleno.

**GACC s.r.o.**

# TECHNICKÁ DOKUMENTACE PERSONIFIKAČNÍ JEDNOTKY P232C

<b>Výtisk číslo:</b>					
<b>Zpracoval za společnost:</b>		<b>Ověřil:</b>		<b>Schválil:</b>	
Funkce	Výroba	Funkce		Funkce	
Jméno	Ing. Vladimír Adamec	Jméno		Jméno	
Datum	01. 11.2007	Datum		Datum	
Podpis		Podpis		Podpis	
<b>Rozdělovník:</b>			<b>Seznámení s dokumentem:</b>		
Představitel managementu pro jakost			Jednatel společnosti Zaměstnanci		
		Funkce:			Jméno:



Strana	2/ 5
Revize/ změna	0/0
Počet příloh	0
Účinnost od:	01.11.2007

## OBSAH

<b>2. ZÁKLADNÍ INFORMACE</b>	<b>3</b>
2.1 FUNKCE	3
2.2 NÁHLED	3
<b>3. PARAMETRY</b>	<b>4</b>
3.1 TECHNICKÉ PARAMETRY	4
3.2 ROZMĚRY A KRYTÍ	4
3.3 SKLADOVÁNÍ	4
3.4 4 ÚDRŽBA	4
<b>4. PRAVIDLA A DOPORUČENÍ PRO INSTALACI</b>	<b>5</b>
4.1 PŘIPOJOVACÍ KABELY	5
4.2 ZAPOJENÍ	5
4.3 OVĚŘENÍ FUNKCE	5



Strana	3/ 5
Revize/ změna	0/0
Počet příloh	0
Účinnost od:	01.11.2007

## 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

### 1.1 Funkce

Personifikační jednotka zadávání identifikačních čipů UNIQUE do programu.

### 1.2 Náhled





Strana	4/ 5
Revize/ změna	0/0
Počet příloh	0
Účinnost od:	01.11.2007

## 2. PARAMETRY

### 2.1 Technické parametry

Napájecí napětí:	8V až 14V – adaptér 9V/300mA (součást dodávky)
Typ snímacího média:	Bezkontaktní karty, 125kHz, kódování EM-Marin
Délka kódu:	10 míst
Rozhraní do PC:	RS232
Přenosové parametry:	9600bd,8,1,N
Signalizace optická:	žlutá LED - napájení zelená LED - registrace karty
Signalizace zvuková:	piezoměnič – registrace karty

### 2.2 Rozměry a krytí

Výška:	105mm
Šířka:	65mm
Hloubka:	18mm
Krytí:	IP 50
Délka přívodního kabelu:	1,5m
Pracovní teplota:	-10 až 35 °C
Pracovní vlhkost:	max. 60%
Materiál krytu:	ABS
Barva krytu:	černá

### 2.3 Skladování

Skladovací teplota:	-10 až 40 °C
Skladovací vlhkost:	max. 80%
Skladovací poloha:	v originálním obalu libovolná

### 2.4 4 Údržba



Povrch přístroje lze čistit pouze navlhčenou textilií se slabým obsahem saponátu. V žádném případě se nemohou používat agresivní prostředky jako např. ředidla.



Strana	5/ 5
Revize/ změna	0/0
Počet příloh	0
Účinnost od:	01.11.2007

### 3. PRAVIDLA A DOPORUČENÍ PRO INSTALACI

Personifikační jednotku umístěte dle Vašich dispozic na stole v dosahu rukou.



Pozor!!! V blízkosti monitorů CRT může dojít k rušení zařízení!

#### 3.1 Připojovací kabely

V případě nutnosti prodloužení přívodního kabelu použijte prodlužovací kabel max.10m.

#### 3.2 Zapojení

Koncovku zapojte do volného RS232 portu PC.

#### 3.3 Ověření funkce

Personifikační jednotku můžete odzkoušet např. v programu Hyperterminál, který je standardní součástí Windows.

Postup:

Spustěte program Hyperteminál a definujte COM port.

Přiložte kartu, vzápětí se objeví načtený kód.